


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.715

Szyny profilowe 19" (482.6 mm)

Stan: 02.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7507.715 - Szyny profilowe 19" (482.6 mm) do FlatBox

Kątownik L-kształtny jako 2. płaszczyzna mocowania.

Cechy

Nr kat.	DK 7507.715
Opis produktu	Kątownik w kształcie L jako 2ga płaszczyzna mocowania.
Materiał	Blacha stalowa, lakierowana
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym do szybkiego montażu bez narzędzi
Jednostki wysokości	15 U
Wskazówka	2. płaszczyznę mocowania należy zamawiać zawsze do wysokości obudowy podstawowej Nie jest możliwa zabudowa częściowa
Opak.	2 szt.
Waga netto	1,45 kg
Masa brutto	1,46 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,6 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis produktu	DK Szyny profilowe, calowa, Kątownik w kształcie L jako druga płaszczyzna mocowania, 15 U, do FlatBox, blacha stalowa, RAL 7035