


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7685.000

Szyny profilowe 19"

Stan: 22.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7685.000 - Szyny profilowe 19" do obudów DK PS, CS New Basic

Do montażu komponentów 19" w szafach sieciowych i serwerowych i w obudowach outdoor CS New Basic.

Cechy

Nr kat.	DK 7685.000
Opis produktu	Do montażu komponentów 19" w szafach sieciowych i serwerowych DK PS i w obudowach outdoor CS New Basic. Szyny profilowe są regulowane w głębokości na podziałce 25 mm. Do mocowania szyn profilowych konieczny jest wspornik narożny.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Jednostki wysokości	15 U
Wymiary montażowe	Installation depth for components: 482,6 mm Szerokość montażowa komponentów: 19"
Pasujący do	Typ obudowy: Obudowa Basic CS DK PS Wysokość: = 800 mm
Opak.	2 szt.
Waga netto	1.494
Masa brutto	1.694
Numer taryfy celnej	73269098
EAN	4028177133303
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261