

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.705

Profile montażowe ISV

Stan: 04.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.705 - Profile montażowe ISV do VX

Do podziału pionowego ramy nośnej w szafie VX/TS/SE.

Cechy

| | |
|---------------------------|--|
| Nr kat. | SV 9666.705 |
| Opis produktu | Do podziału pionowego ramy nośnej w szafie. |
| Materiał | Blacha stalowa |
| Powierzchnia | Ocynkowana |
| Wymiary | Wysokość: 750 mm |
| Wielkość montażowa | Jednostki wysokości (U) po 150 mm: 5 |
| Opak. | 2 szt. |
| Waga netto | 1,76 kg |
| Masa brutto | 1,78 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Uwaga dotycząca klasy PCF | Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie |
| Numer taryfy celnej | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Opis produktu | SV Profil montażowy (ISV), 5 U (750 mm), do TS, SE |