Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AE 1114.500 Caixas AE

Estado: 08-12-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



AE 1114.500 - Caixas AE

Caixa pintada com porta em chapa de aço com placa de montagem e placa flangeada na base.

Recursos

Cód. Ref.	AE 1114.500
Material	Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem: galvanizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa totalmente fechada com porta(s) com dobradiças Placa(s) flangeada(s) na base da caixa Placa de montagem Fecho: palheta dupla de 3 mm Sistema de fecho de 3 pontos
Grau de proteção NEMA	NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 1.000 mm Altura: 1.400 mm Profundidade: 300 mm
Espessura da porta	2 mm
Espessura da caixa	1,5 mm
Espessura do material da placa de montagem	3 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)	940 mm x 1.355 mm
Quantidade de portas	2

© Rittal 2025

Recursos

Fecho	Modelo do fecho: Sistema de fecho de 3 pontos
	Quantidade de fechos: 1
	Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
Placa flangeada	Tamanho: 4
	Quantidade: 2
Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	87.4
Peso bruto	92
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177252400
E-Number Sweden	E3404621
ECLASS 8.0	27180101

Aprovações

Aprovações	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3