

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**KL 1533.510**

**Caixas de bornes KL**

Estado: 21-09-2025 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1533.510 - Caixas de bornes KL com flange

Caixa pintada com tampa em chapa de aço, com placa flangeada. Grau de proteção IP 55.



## Recursos

Cód. Ref.	KL 1533.510
Material	Armário: chapa de aço Tampa: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície	Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Caixa com tampa Fecho rápido incluindo buchas plásticas Placas flangeadas em chapa de aço com vedações e material de fixação
Protection category NEMA	NEMA 12
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529	IP 55
Código IK	IK08
Dimensões	Largura: 500 mm Altura: 200 mm Profundidade: 120 mm
Espessura da tampa	1,25 mm
Espessura da caixa	1,25 mm
Placas flangeadas	: 2 + 2 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2

# Recursos

---

Material básico	Chapa de aço
Emb.	1 unid.
Peso líquido	4.529
Peso bruto	4.729
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177251397
E-Number Sweden	E3404689
ECLASS 8.0	27180101

# Aprovações

---

Aprovações	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaración de conformidad UK