

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2311.100

Régua perfurada da porta

Estado: 01-02-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2311.100 - Régua perfurada da porta para AX de aço inoxidável

Para instalação vertical nos pinos roscados da porta para poder fixar trilhos de montagem, sistema de chassi 14 x 39 mm e retentor de porta.

Recursos

Cód. Ref.	AX 2311.100
Descrição do produto	Para instalação vertical nos pinos roscados da porta para poder fixar trilhos de montagem, sistema de chassi 14 x 39 mm e retentor de porta.
Material	Chapa de aço
Superfície	Galvanizado
Adequado para caixas/armários do tipo	AX em aço inoxidável
Adequado para altura	1000 mm
Emb.	2 unid.
Peso líquido	0.7
Peso bruto	0.973
Número da tarifa alfandegária	73269098
EAN	4028177940550
E-Number Sweden	E3465256
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234