Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.









VX 5302.103

Trilhos perfilados Standard, 482,6 mm (19")

Estado: 29-10-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



VX 5302.103 - Trilhos perfilados Standard, 482,6 mm (19") para VX IT

Para estruturar um nível de montagem em polegadas ou para a instalação parcial em polegadas. O modelo com perfil em L possibilita o encaixe imediato de todos os kits de montagem convencionais de sistemas de servidores fixados diretamente no esquema de perfurações de 19".

Recursos

Cód. Ref.	VX 5302.103
Modelo	para trilho perfilado VX IT Standard de 19"
Descrição do produto	Para estruturar um nível de montagem em polegadas ou para a instalação parcial em polegadas. O modelo com perfil em L possibilita o encaixe imediato de todos os kits de montagem convencionais de sistemas de servidores fixados diretamente no esquema de perfurações de 19".
Vantagens	Legenda integrada das UA nas duas direções As perfurações integradas no esquema de UA na frente e na lateral possibilitam a montagem de elementos para o roteamento de cabos para estruturar a instalação de acordo com as UA
Dados técnicos	Perfurações laterais redondas e quadradas no esquema de UA A ligação equipotencial no nível de montagem e com a estrutura é feita por meio dos elementos de fixação Sistema de perfurações em polegadas incluindo fixação central de UA segundo o padrão EIA 310 E
Aplicações	Para estruturar um nível de fixação em polegadas no sistema de racks VX IT
Material	Chapa de aço de 2 mm
Superfície	Com pintura de fundo
Cor	RAL 9005
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Posição de montagem	Atrás

© Rittal 2025

2

Recursos

o de larguras de montagem alternativas entre 21" e 24", idendo do tipo de fixação selecionado e das medidas do rack fazer a fixação, é necessário combinar com uma travessa, ide profundidade ou cantoneira das diferentes opções de fixação depende das medidas do ctivo rack : = 24 UA
de profundidade ou cantoneira das diferentes opções de fixação depende das medidas do ctivo rack : = 24 UA
l.
g CO2 eq (Cat B)
oria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente base no peso do produto e declarado voluntariamente
0098
77955417
2620
9261

© Rittal 2025 3