## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7709.735

# Caixa EL tripartida para fixação em parede

Estado: 29-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



# DK 7709.735 - Caixa EL tripartida para fixação em parede pré-montado com trilhos perfilados, profundidade variável

Caixa para fixação em 3 partes, pré-montada com: Placa flangeada fechada, em cima, com escova embaixo, calhas de montagem, trilho perfilado em C, filtro de saída, trilho de aterramento, suporte para fixação em parede

#### Recursos

Fecho de segurança 3524 E
Mini fecho Comfort para fechos
Suporte de 10 mm para fixação em parede
1 chave para armários com palheta dupla nº 5
Porta transparente design
direita e esquerda Trilho de aterramento do tipo centro estrela
com ajuste contínuo da profundidade e filtros de saída na lateral
quadro dianteiro e traseiro, dois trilhos perfilados de 19" na frente
Parte móvel com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm no
trilho com perfil em C horizontal para fixação de cabos
régua de escova embaixo, dois trilhos de montagem verticais e
Peça para fixação em parede com placa flangeada lisa em cima e
Porta transparente: RAL 7035/7015 (cinza pedra)
Peça para fixação em parede e parte móvel: RAL 7035
RAL 7035
Pintura eletrostática a pó
Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
mm
Peça para fixação em parede e parte móvel: chapa de aço de 1,5
móvel.
Caixa para fixação em parede com acesso otimizado pela parte
pré-montado com trilhos perfilados, profundidade variável
Caixas IT para fixação em parede
DK 7709.735

© Rittal 2025

2

### Recursos

Dimensões	Largura: 600 mm
	Altura: 478 mm
	Profundidade: 573 mm
Profundidade de montagem	520 mm
Dimensões internas	Largura interna: 502 mm
	Altura interna: 415 mm
Profundidade da parte móvel	416 mm
Profundidade da peça para fixação	135 mm
em parede	
Código IK	IK08
Capacidade de carga da peça	450 N
móvel (estática)	
Material básico	Chapa de aço
Grau de proteção IP segundo a	IP 54 com a utilização da placa flangeada lisa em cima e embaixo
norma EN 60 529	
Emb.	1 unid.
Peso líquido	33.25
Peso bruto	35
Número da tarifa alfandegária	94032080
EAN	4028177324237
E-Number Sweden	E7239957
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

# Aprovações

Aprovações UL + C-UL (listed)	
-------------------------------	--

© Rittal 2025 3