

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8128.235

Lateral parafusada em chapa de aço

Estado: 15-05-2026 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8128.235 - Lateral parafusada em chapa de aço para TS, TS IT

Laterais: parafusadas, para TS, chapa de aço.

Recursos

| | |
|--|---|
| Cód. Ref. | TS 8128.235 |
| Vantagens | Ligação equipotencial automática e maior proteção EMC pelas partes planas com elemento de contato Instalação fácil por meio de dispositivos de fixação Pinos de aterramento com superfície de contato |
| Material | Chapa de aço de 1,5 mm |
| Superfície | Pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó |
| Cor | RAL 7035 |
| Escopo de fornecimento | Inclui material de fixação |
| Nota | Os suportes de partes planas podem ser montados opcionalmente pelo lado de dentro ou de fora do armário Superfície de montagem: medida externa – 100 mm |
| Adequado para | Tipo de caixa: TS TS IT Altura: 2.200 mm Profundidade: 800 mm |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529 | IP 55 |
| Material básico | Chapa de aço |
| Emb. | 2 unid. |
| Peso líquido | 43 kg |
| Peso bruto | 44 kg |
| Número da tarifa alfandegária | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |

Recursos

ECLASS 8.0

27182101

Descrição do produto

PAREDES LATERAIS 2200X800MM RAL 7035