


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8801.340

Chapas de teto TS

Estado: 16-05-2024 (Fonte: rittal.com/pt-pt)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8801.340 - Chapas de teto TS

Recursos

Cód. Ref.	TS 8801.340
Descrição do produto	Para a instalação de condicionadores de ar para montagem no teto e trocadores de calor ar/água para montagem no teto. Os recortes na chapa de teto estão feitos de tal forma que os condicionadores de ar para montagem no teto fiquem posicionados exatamente no meio do armário.
Vantagens	Montagem simples e rápida
Material	Chapa de aço
Cor	RAL 7035
Escopo de fornecimento	Inclui material de fixação
Recorte para montagem	Largura:692 mm Profundidade:392 mm
Distance cut-out to back	57,8 mm
Nota	Na montagem dos condicionadores de ar na chapa de teto 8801.310, os orifícios destinados à montagem da chapa de teto são os mesmos usados para parafusar os olhais de suspensão do armário. Por isso, as chapas de teto acompanham parafusos para fixação no teto. A fixação com a chapa de teto 8801.340 é feita por dentro com cantoneiras e grampos de fixação.
Adequado para o item com o código de referência	3386.... 3387....
Dimensões	Largura: 767,5 mm Altura: 13 mm Profundidade: 567,5 mm
Adequado para	Tipo de caixa: TS Largura: = 800 mm Profundidade: = 600 mm
Emb.	1 unid.

Recursos

Peso/embalagem	4,5 kg
Número da tarifa alfandegária	94039910
EAN	4028177360631
ETIM 7.0	EC000744
ECLASS 8.0	27182405

Aprovações

Certificados	EAC
--------------	-----
