## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## PK 9508.000 Caixas em policarbonato PK

Estado: 05-11-2025 (Fonte: rittal.com/pt-pt)



# PK 9508.000 - Caixas em policarbonato PK sem perfurações pré-estampadas

Caixa em policarbonato reforçado com fibra de vidro para fixação na parede. Grau de proteção IP 66. Agilidade na manutenção devido à tampa equipada com fechos rápidos. Segurança graças ao material autoextinguível.







#### Recursos

Protection category NEMA	NEMA 4X
	Tampões de isolamento dos parafusos para fixação na parede
Escopo de fornecimento	Caixa com tampa Parafusos da tampa
Cor	RAL 7035
	Tampões de isolamento: polietileno
Material	Parafusos da tampa: poliamida
	vedação em poliuretano expandido
	Tampa cinza: policarbonato reforçado com fibra de vidro com
 Material	Caixa: policarbonato reforçado com fibra de vidro
	temperaturas especificadas podem ser limitadas pelos aparelhos instalados.
Descrição do produto	Aplicação na faixa de temperatura ambiente: -35°C+80°C. As
Modelo	Caixa PK com tampa lisa
Cód. Ref.	PK 9508.000

© Rittal 2025 2

### Recursos

IP 66
IK08
Largura: 130 mm Altura: 94 mm Profundidade: 57 mm
-35 °C80 °C
Policarbonato
4 unid.
0.8
0.898
94037000
4028177139251
EC000261
27180101

## Aprovações

Aprovações	C-UL
	DNV-GL
	UL
	UL + C-UL (listed)
Explicações	Declaration of conformity

© Rittal 2025 3