

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9683.564

## Placa de montagem parcial

Estado: 28-05-2026 (Fonte: [rittal.com/pt-pt](http://rittal.com/pt-pt))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9683.564 - Placa de montagem parcial para lateral de espaço funcional

Com e sem passagem, para fixação direta na lateral do espaço funcional.

## Recursos

Cód. Ref.	SV 9683.564
Modelo	com abertura com material de isolamento
Descrição do produto	Para a fixação direta na lateral do espaço funcional para a subdivisão interna. Instalação interna universal com componentes de distribuição e de comando. Criação de níveis adicionais de montagem. Juntamente com as divisórias de espaço funcional e laterais pode-se fazer uma subdivisão interna de acordo com as formas 1 a 4.
Material	Chapa de aço de 2 mm
Superfície	Galvanizado
Escopo de fornecimento	Inclui cantoneiras e material de fixação
Para espaços funcionais com altura	400 mm
Dimensões	Largura: 502 mm Altura: 393 mm
Adequado para	Largura: = 600 mm
Emb.	1 unid.
Peso líquido	4,2 kg
Peso bruto	4,7 kg
PCF/emb (cadle to gate)	17,9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)	Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária	94039910
ETIM 9	EC000213

## Recursos

---

ECLASS 8.0

27400613

---

Descrição do produto

SV Partial mounting plate, WH: 502x393 mm, with duct, for VX (W: 600 mm)

## Aprovações

---

Explicações

Declaración de conformidad UK