

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KL 1536.510 Kopplingslådor KL

State: 2026-06-21 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1536.510 - Kopplingslådor KL med fläns

Lackerad låda med lock av stålplåt, med fläns. Kapslingsklass IP 55.



Features

| | |
|------------------------------------|--|
| Art. nr. | KL 1536.510 |
| Material | Skåp: Stålplåt Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning |
| Ytbehandling | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Skåp med lock Snabbkoppling inkl. plasthylsor Stålplåtflänsar med tätningar och fastsättningsmaterial |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55 |
| IK-kod | IK08 |
| Dimension | Bredd: 400 mm Höjd: 300 mm Djup: 120 mm |
| Materialtjocklek lock | 1,25 mm |
| Materialtjocklek låda | 1,38 mm |
| Plåtflänsar | : 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position left/right: 2 : 1 + 1 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2 |

Features

| | |
|--------------------|--|
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 5 kg |
| Bruttovikt | 5,4 kg |
| Tullvarukod | 85389099 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | KL Kopplingslåda, BHD: 400 x 300 x 120 mm, stålplåt, utan montageplåt, med lock, plåtfläns |

Approvals

| | |
|--------------|--|
| Approvals | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Konformitetsförklaring UK |