

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EB 1546.500

E-box EB

State: 2026-04-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EB 1546.500 - E-box EB

Vägglåda med dörr och montageplåt av stålplåt. Kapslingsklass IP 66. Med 180°-gångjärn. Utbytbar låsinsats, även mot individuella låssystem.

Features

Art. nr.	EB 1546.500
Material	Skåp och dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåp med gångjärnsförsedd dörr 180°-gångjärn Vridlås med 3 mm låsinsats Montageplåt
Protection category NEMA	NEMA 4
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
IK-kod	IK08
Dimension	Bredd: 200 mm Höjd: 200 mm Djup: 80 mm
Mått för montageplåt (B x H)	175 mm x 185 mm
Materialtjocklek låda	1,25 mm
Materialtjocklek dörr	1,25 mm
Materialtjocklek montageplåt	2 mm
Lås	Utförande för lås: Vridlås Antal lås: 1 Låsinsats: 3 mm dubbellås
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.

Features

Nettovikt	2,16 kg
Bruttovikt	2,28 kg
Tullvarukod	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	EB E-box, BHD: 200 x 200 x 80 mm, stålplåt, med montageplåt, med dörr

Approvals

Approvals	Bureau Veritas C-UL Lloyds Register of Shipping UL UL + C-UL (listed)
Explanations	Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK