



AX 2580.124

Tätningssinsats

State: 2026-04-18 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2580.124 - Tätningsinsats för plastfläns i moduler och tätningsram i moduler

De slitsade tätningsinsatserna i kombination med indelningarna ger en individuell kabelinföring, även av förkontakterade kablar.

Features

| | |
|---------------------------------|---|
| Art. nr. | AX 2580.124 |
| Utförande | Tätningsinsats, stor |
| Produktbeskrivning | De slitsade tätningsinsatserna i kombination med indelningarna ger en individuell kabelinföring, även av redan kontakterade kablar. |
| Material | Plast |
| Färg | RAL 7035 |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Typ 12 Typ 4X endast för inomhusbruk |
| För kabeldiameter | 24 mm |
| Förpackningsenhet | 5 st. |
| Nettovikt | 0,12 kg |
| Bruttovikt | 0,132 kg |
| Tullvarukod | 40082900 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Produktbeskrivning | SZ Tätningsinsatser, för kabelgenomföring, moduluppbyggd, stora, för kabeldiameter 24 mm |

Approvals

Approvals

UR + C-UR (recognized)