

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2580.124 Tätningssinsats

State: 2026-06-08 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2580.124 - Tätningsinsats för plastfläns i moduler och tätningsram i moduler

De slitsade tätningsinsatserna i kombination med indelningarna ger en individuell kabelinföring, även av förkontakterade kablar.

## Features

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Art. nr.                        | AX 2580.124   |
| Utförande                       | Tätningsinsats, stor  |
| Produktbeskrivning              | De slitsade tätningsinsatserna i kombination med indelningarna ger en individuell kabelinföring, även av redan kontakterade kablar. |
| Material                        | Plast   |
| Färg                            | RAL 7035  |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1<br>Typ 12<br>Typ 4X endast för inomhusbruk  |
| För kabeldiameter               | 24 mm   |
| Förpackningsenhet               | 5 st.   |
| Nettovikt                       | 0,12 kg   |
| Bruttovikt                      | 0,132 kg  |
| Tullvarukod                     | 40082900  |
| ETIM 9                          | EC000441  |
| ETIM 8                          | EC000441  |
| ECLASS 8.0                      | 27149109  |
| Produktbeskrivning              | SZ Tätningsinsatser, för kabelgenomföring, moduluppbyggd, stora, för kabeldiameter 24 mm  |

# Approvals

---

Approvals

UR + C-UR (recognized)