
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2580.125
Tätningsinsats

State: 2026-11-18 (Source: www.rittal.com/se-sv)

AX 2580.125 - Tätningsinsats för plastfläns i moduler och tätningsram i moduler

De slitsade tätningsinsatserna i kombination med indelningarna ger en individuell kabelinföring, även av förkontakterade kablar.

Features

Art. nr.	AX 2580.125
Utförande	Tätningsinsats, stor
Produktbeskrivning	De slitsade tätningsinsatserna i kombination med indelningarna ger en individuell kabelinföring, även av redan kontakterade kablar.
Material	Plast
Färg	RAL 7035
Typklassning motsvarande 508A	Typ 1 Typ 12 Typ 4X endast för inomhusbruk
För kabeldiameter	25 mm
Förpackningsenhet	5 st.
Nettovikt	0,12 kg
Bruttovikt	0,127 kg
Tullvarukod	40082900
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivning	SZ Tätningsinsatser, för kabelgenomföring, moduluppbyggd, stora, för kabeldiameter 25 mm

© Rittal 2026

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)