

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SO 2889.000

Nivåfötter

State: 2025-08-04 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SO 2889.000 - Nivåfötter för sockel TS i rostfritt stål och sockel, komplett i rostfritt stål

För direkt montage under sockeln TS och sockel, komplett. För bättre åtkomst, t.ex. för golvrengöring och för stabilisering vid golvojämnheter.

Features

Art. nr.	SO 2889.000
Produktbeskrivning	För direkt montage under sockeln TS och sockel, komplett. För bättre åtkomst, t.ex. för golvrengöring och för stabilisering vid golvojämnheter.
Fördelar	Obehindrad åtkomst för t.ex. golvrengöring För utjämning av höjdskillnader på ojämna golv
Material	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Inbyggadsmöjligheter	För direkt montage under sockel TS och sockel, komplett
Max. belastning (statisk) per komponent	400 kg
Dimension	Gänga: M12
Nivåregleringsområde	55 - 125 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	2.16
Bruttovikt	2.44
Tullvarukod	73181900
EAN	4028177034020
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003