

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.208 Utblåsningsfilter

State: 2026-05-13 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.208 - Utblåsningsfilter Standard

För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.



Features

Art. nr.	SK 3239.208
Produktbeskrivning	För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.
Material	ABS
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Utblåsningsfilter Flockfiberfiltermatta
Montagehålbild	Hålets bredd: 177 mm Håltagningshöjd: 177 mm
Passar till art. nr.	SK 3239.1xx
Dimension	Bredd: 204 mm Höjd: 204 mm Djup: 24 mm
Kapslingsklass NEMA	Typ 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter Typ 3 Type 3R Type 4 Typ 4X med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter IP 55 med veckfilter och absorberingsmatta IP 56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv

Features

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,3 kg
Bruttovikt	0,4 kg
Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Produktbeskrivning	SK outlet filter, standard, WHD: 204 x 204 x 24 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK