

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.036

Borstsets

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.036 - Borstsats för kabelkanal VX IT

Hål för kabelinföring på valfria positioner i sidogavel, bakstycke, dörrar, tak- och bottenplåt kan med borstlisten optiskt döljas med tilltalande design genom enkel övertäckning.

Features

Art. nr.	VX 5302.036
Produktbeskrivning	För runtgående tätning av 19"-montageplanet och riktad styrning av kallluftströmmen mot de inbyggda delarna.
Fördelar	Enkelt och verktygsfritt snabbmontage. Kan även skruvas fast Anpassad efter den maximala skåphöjden 47 HE för individuell kapning
Användningsområden	Borstsatsen är utformad för kombinationen med två vertikala kabelkanaler, på båda sidor, på sidan om 19"-montageplanet. Om man kombinerar borstsatsen med en kabelkanal, kan denna användas som alternativ till luftstyrningsplåten. Som delutbyggnad är det även möjligt att kombinera med en luftstyrningsplåt och kabelkanal
Funktion	Borstsatsen består av vertikala borstlister för området mellan kabelkanalen och sidogaveln samt horisontella luftstyrningsplåtar med borstlister för tätning i tak- och bottenområdet vid 19"-montageplanet
Material	Borstlist: Plast, UL 94-V0 Borstar: Plast, UL 94-HB Luftstyrplåtar: Stålblåt, lackerad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	2 borstlister, vertikala, på båda sidor 2 luftstyrplåtar, horisontella, upp- och nedtill 2 horisontella borstlister, upp- och nedtill mellan det första 19"-montageplanet och tak- resp. bottenplåten 8 borstlister mellan kabelkanalen och tak- resp. bottenplåten Inkl. fastsättningsmaterial
Borstlängd	48 mm

Features

Inbyggnadsmöjligheter	19"-profilskenor, standard i VX IT 19"-profilskenor dynamic i VX IT
Montagekrav	För att kabelkanalen i kombination med borstsatsen ska kunna användas som ett element för luftstyrning, ska kabelgenomföringsöppningarna i kabelkanalen förslutas eller täckas med en kabelgenomföringspanel med borstlist
Passar för	Bredd: = 800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,6 kg
Bruttovikt	4,8 kg
Tullvarukod	39259020
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivning	VX IT-borstesats, för kabelkanal VX IT upp till 47 U