

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5307.190

Nätverks-/serverskåp VX IT

State: 2026-05-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5307.190 - Nätverks-/serverskåp VX IT med glasdörr, IP 55, tomt skåp

VX IT, slutet, för direkt skåpanpassad klimatisering. Utan 19" inre utbyggnad, som tomt skåp för individuell utbyggnad i olika måttvarianter och med kapslingsklass upp till IP 55.



Features

Art. nr.	VX 5307.190
Material	Stålplåt Aluminium Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm Framdörr: aluminium, 1,25 mm Bakdörr: stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Bakdörr och tak: doppgrundade, pulverlackerade Framdörr: aluminium, eloxerad/lackerad
General colour	RAL 7035
Färg	Skåpram, bakdörr och tak: RAL 7035 Frontdörr: Vertikal profil, silverfärgad, och horisontell profil, RAL 9005 Handtag och gångjärn: RAL 9005

Features

Leveransens omfattning	Skåpstomme VX med dörrar och takplåt Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn Stålblåtdörr bak, sluten, 1-delad, 130° gångjärn Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E Takplåt, 1-delad, stängd Bottenprofil med bottenplåt, flerdelad, sluten Ihopbyggnadstätning och tätningssats för bottenplåtar (medföljer) 12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer) 25 torxsruvar, ledande (medföljer) IPPC-pall
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 800 mm
Höjdenheter	42 HE
Höjdenheter	42 HE
Utförande tak	1-delad, stängd
Design av bakre dörr	Stålblåtdörr, sluten, 1-delad, 130° gångjärn
Design av främre dörr	Glasdörr, aluminium, sluten, 1-delad, 180°-gångjärn
Utförande profilskenor	utan
Utförande golv	Bottenprofil med bottenplåt, flerdelad, sluten
Utförande position profilskenor	utan
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55 endast i kombination med ihopbyggnadstätning eller fastskruvade sidogavlar
IK-kod	IK08
Observera:	Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
Grundmaterial	Stålblåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	85,6 kg
Bruttovikt	95,6 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	235,5 kg CO2 eq (Cat B)

Features

Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivning	VX IT, solid, IP55, tomt hus, RAL7035, WHD 800x2000x800mm, 42U

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	Negative Certificate Ytbehandling Kapslingsklass
Explanations	Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK