

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7063.883

Glidskenor, 1 HE, variabel i djupled

State: 2025-12-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7063.883 - Glidskenor, 1 HE, variabla i djupled för server- och nätverksskåp med två montageplan i tummått och TE, L-formade profilskenor

För TE, 19"-montageramar, L-formade profilskenor, utdragbar.

Features

Art. nr.	DK 7063.883
Produktbeskrivning	Glidskenan dras ut till den önskade längden och fästs mellan det främre och bakre montageplanet. Ihängningskrokar på baksidan och förskruvning på framsidan gör det lätt att montera skenan utan hjälp. De inbyggnadskomponenter som skall integreras skjuts in på glidskenan i horisontellt läge och fixeras vid önskemål via fastsättningshål på montageplanet.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	Glidskenans särskilt smala konstruktion gör det möjligt att använda den i de flesta integrationsfall på inbyggnadskomponenter i tummått. På grund av att den monteras på det standardiserade montageplanet är den oberoende av tillverkare. Glidskenan minskar montageutrymmet under glidskenan, så att underliggande höjdener enbart kan användas i begränsad utsträckning.
Tillåten belastning (statisk)	80 kg
Placeringsyta	Bredd: 50 mm
Längd	590: 930 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	3.25
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177517783

Features

ECLASS 8.0

27189261