

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7816.360

Stålplåtsdörr, vertikalt delad, stängd

State: 2026-03-18 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7816.360 - Stålplåtsdörr, vertikalt delad, stängd för DK-TS

För byte av befintliga dörrar. Till följd av den lilla svänggraden hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas.

Features

Art. nr.	DK 7816.360
Produktbeskrivning	Med 130°-gångjärn och spanjolettlås inkl. komforthandtag för profilhalvcylinder med säkerhetslås nr. 3524 E. Till följd av den lilla svänggraden hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas.
Material	Stålplåt
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Anmärkning om art. nr.	Utan dörram. Dörram på begäran.
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Passar för	Skåptyp: DK-TS Bredd: 600 mm Höjd: 2.000 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	26,6 kg
Bruttovikt	28 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204