

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.652

Sidogavel

State: 2026-03-17 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.652 - Sidogavel för TE 8000

Sidogavlar, för TE 8000.

Features

Art. nr.	TE 7888.652
Produktbeskrivning	Enkelt montage tack vare instickningshjälp nedtill och lås upptill. Jordningsbultar med kontaktyta.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. 4 vridlås med säkerhetslås 3524 E
Passar för	Skåptyp: TE 8000 Höjd: 2.000 mm Djup: 800 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	19 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Produktbeskrivning	TE Sidogavlar, HxD: 2000x800 mm, för TE 8000