

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.955

Slave PDU 19" horisontell, utförande managed

State: 2026-04-03 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.955 - Slave PDU 19" horisontell, utförande managed

Kompakt strömfördelning för användning i IT Server- och nätverksskåp samt IT smålådor och CoLocation-rack. Med Slave PDU 19", horisontell, utförande Managed är varje uttag möjlig att stänga av och energimätningen kan göras för varje utgångskontakt. Denna PDU används med CMC III Processing Unit (7030.000/.010).

Features

| | |
|------------------------|--|
| Art. nr. | DK 7955.955 |
| Utförande | Energimätning på varje utgångskontakt |
| Produktbeskrivning | Kompakt strömfördelning för användning i IT Server- och nätverksskåp samt smålådor och CoLocation-rack. Nätverksgränssnittet möjliggör fjärråtkomst till webbservern för PDU. Förbrukningsparametrarna kan vidarebefordras via SNMP till en DCIM-programvara. För övervakning av omgivningstemperatur kan upp till 4 sensorer (temperatur/fukt/åtkomst) anslutas till CAN-gränssnittet. |
| Fördelar | Uttag kan kopplas enskilt och gruppvis Inställbara gränsvärden för varning/larm: Spänning, ström, verkningsgrad Energimätning på varje utgångskontakt Kopplingsbara utgångar |
| Tekniska data | Total fördelbar effekt: 3 680 W (vid 230 V) MTBF (vid 40 °C): 80 000 timmar |
| Utförande | Användaradministration inkl. behörighetsstyrning Anslutning för LDAP(S)/Radius/Active Directory |
| Material | Material: Natureloxerat aluminium Fastsättningsadapter: Plast, vit |
| Leveransens omfattning | Slave PDU 19" horisontell, utförande managed 1 st kontakt för C13 Drifttidsindikator d, h, min Fastsättningsatts |

Features

| | |
|------------------------------------|---|
| Measurement functions, description | Mätning för varje fas eller på uttagsnivå Spänning (V), ström (A), frekvens (Hz) Aktiv effekt kW, aktiv energi kWh Skenbar effekt kVA, skenbar energi kVAh |
| Dimension | Bredd: 440 mm Höjd: 44 mm Djup: 135 mm |
| Uttagskontakter | 8 x IEC/EN/60320/C13 |
| Rated operating voltage tolerance | 1 % |
| Märkström (max.) | 16 A |
| Cross section cable | 2,5 mm ² |
| Anslutningstyp (elektrisk) | IEC/EN60320 C20 |
| Gränssnitt | RJ45 CAN Bus RJ45, 10/100 Mbit/s, integrerad webbserver |
| Number of wires | 3 |
| Modul-kontaktplatser (max.) | 8 |
| Direktiv | EMC-direktiv 2014/30/EU Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU |
| Standarder | EN 60950-1 EMC: EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 |
| Protokoll | HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP SNMP_MIB |
| Driftstemperatur | 5 °C...45 °C |
| Luftfuktighet (ej kondenserande) | 10...95 % |
| Förvaringstemperatur | -25 °C...70 °C |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Tullvarukod | 85366990 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |

Features

Produktbeskrivning

DK Slave PDU managed 19 inch/horizontal PDU, Compact power distributor with power monitoring on outlet level, and switching capability for each outlet, CAN bus interface for connecting CMCIII or PDU Master, IPv4/v6, SNMP v2c/v3, OPC-UA, Modbus/TCP, HTTP(S)