


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8001.210 Golvplåt

State: 2026-07-01 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8001.210 - Golvplåt för VX, VX IT, VX SE

För individuell utbyggnad av golvutrymmet. Potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter finns.

Features

Art. nr.	VX 8001.210
Produktbeskrivning	För individuell utbyggnad av golvutrymmet. Potentialutjämning via fastsättningskomponenter samt jordningspunkter finns.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	För fullständig förslutning av en golvöppning behövs minst en skjutplåt. För skåp med två dörrar är en förp. tillräckligt för en skåphalva
Dimension	Bredd: 490 mm Djup: 75 mm
Passar för	Skåptyp: VX VX IT VX SE CX golvpulpet CX pulpetunderdel Bredd: = 600 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,66 kg
Bruttovikt	0,76 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	VX Gland plate, WD: 600x75 mm

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)