

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 8366.200 PC-skåpsystem

State: 2026-04-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 8366.200 - PC-skåpsystem

PC-skåpsystem med pulpetpåbyggnad.

Features

Art. nr.	PC 8366.200
Material	Skåp, dörr, inbyggnadsfält, avlastningsbord: Stålplåt Handtag, dekorplåtar: Plast Dörrplåtar: Aluminium
Leveransens omfattning	Skåp, dörr, bakdörr Pulpetpåbyggnad Glasdörr upptill Hyllplan
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 1.600 mm Djup: 636 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Kapslingsklass NEMA	NEMA 12
Max. tangentbordsmått (BxHxD)	540 x 40 x 175 mm
Grundmaterial	Aluminium
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	101 kg
Bruttovikt	107,5 kg
Tullvarukod	94032080
ECLASS 8.0	27180501

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring