

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.010 Glasdörr

State: 2026-05-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.010 - Glasdörr för VX

Istället för stålplåtsdörr eller bakstycke.

## Features

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Art. nr.                            | VX 8618.010  |
| Produktbeskrivning                  | Istället för stålplåtsdörr eller bakstycke.                            |
| Material                            | Ram: Strängpressad aluminiumprofil<br>Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm     |
| Ytbehandling                        | Pulverlackerad   |
| Färg                                | Ram: RAL 7035<br>Glasruta (med tryck på insidan): RAL 9005             |
| Leveransens omfattning              | Glasdörr<br>Stånglås med dubbel låsinsats<br>180°-gångjärn (4 stycken) |
| IK-kod                              | IK08   |
| Observera:                          | Vid montage istället för bakstycke behövs låsdetaljer för ram 8618.110 |
| Typklassning motsvarande UL 50E     | Typ 1<br>Typ 12  |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55  |
| Passar för                          | Skåptyp: VX<br>Bredd: = 800 mm<br>Höjd: = 1.800 mm                     |
| Förpackningsenhet                   | 1 st.  |
| Nettovikt                           | 15,2 kg  |
| Bruttovikt                          | 16 kg  |
| Tullvarukod                         | 94039910   |
| ETIM 9                              | EC000747   |
| ECLASS 8.0                          | 27182204   |

# Features

---

Produktbeskrivning

VX Glasdörr, för B/H: 800×1800 mm

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL - FTTA

Certificates

Kapslingsklass