

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8640.044

Sockelplåtar, på sidan, 200 mm

State: 2026-05-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8640.044 - Sockelplåtar, på sidan, 200 mm för sockelsystem VX, stålplåt

För sidoavslutning av en sockelenhet och extra stabilisering eller för inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt montera en 200 mm hög plåt eller två 100 mm höga plåtar.

Features

Art. nr.	VX 8640.044
Produktbeskrivning	För sidoavslutning av en sockelenhet och extra stabilisering eller för inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt montera en 200 mm hög plåt eller två 100 mm höga plåtar.
Material	Stålplåt
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Höjd: 200 mm
Passar för	Djup: = 800 mm
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
Vikt/förp.	4,14 kg
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	3,94 kg
Bruttovikt	4,14 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Produktbeskrivning	VX Sockelplåt, på sidan, H: 200 mm, för D: 800 mm, stålplåt

Approvals

Approvals

UL + C-UL - FTTA