

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8847.080

## Golvskåp VX25, SID

State: 2026-06-09 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8847.080 - Golvskåp VX25, SID

Rittals modulära skåpsplattform VX25 finns även i ett marknadsanpassat utförande med extra breda montageplåtar som skjuts in från sidan. Ger maximalt utnyttjande av installationsytan i skåpet.



## Features

Art. nr.	VX 8847.080
Produktbeskrivning	VX25 sidskåpen gör montagearbetet enklare, snabbare och mer ergonomiskt och man slipper komplettera med montageplåtsmellanstycke för att täcka utrymmet mellan 2 st montageplåtar när man jobbar med ihopbyggda skåp där man har genomgående montageyta.
Material	Skåpstomme, tak, bakstycke och bottenplåtar: Stålplåt Dörr: Stålplåt Montageplåt: Stålplåt
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt och bottenplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåpstomme med dörr(ar) Bottenplåtar Bakstycke Takplåt Lås: 3 mm dubbellås Montageplåt 2 glidskenor 2 montageprofiler monterade i skåpdjupet

# Features

---

Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 1.800 mm Djup: 500 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Antal dörrar	1
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	112,01 kg
Bruttovikt	117,8 kg
Tullvarukod	94032080
Produktbeskrivning	Tekniska data: B800×H1800×D500 mm stål, IP55, 1 dörr, RAL 7035 Levereras med montageplåt, 2 glidskenor och 2 montageprofiler; dörr med 3 mm dubbellås. Beskrivning: VX25-sidskåp med sidoinförda, extra breda montageplåtar för maximal installationsyta och ergonomisk montering

# Approvals

---

Explanations	Konformitetsförklaring
--------------	------------------------