

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 9672.180

Deldörrar

State: 2026-04-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 9672.180 - Deldörrar för TS

Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster.



Features

| | |
|------------------------|---|
| Art. nr. | TS 9672.180 |
| Produktbeskrivning | Lämpliga för TS skåp, istället för dörr eller bakstycke. Deldörrarna kan kombineras fritt. På övre och undre avslutningen behövs en frontplåt. Dörrupphängning alternativt till höger eller vänster. På dörrar utan glasskiva (höjd 600–1000 mm) kan monitorramen SZ 2305.000 monteras. Standard dubbel låsinsats utbytbar mot dubbel låsinsats, utförande F och från 600 mm höjd mot komforthandtag. |
| Material | Stålplåt, 2 mm |
| Ytbehandling | Strukturlack |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | Spröjs Gångjärn Låsdelar Inkl. fastsättningsmaterial |
| Dimension | Bredd: 800 mm Höjd: 1.000 mm |
| Passar för | Bredd: = 800 mm |

Features

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 54, vid komplett skåp |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 17 kg |
| Bruttovikt | 17,9 kg |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Produktbeskrivning | SV Deldörrar, BH: 800x1000 mm för TS |
