

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.646 Delmontageplåt

State: 2026-05-28 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.646 - Delmontageplåt för sidogavelmoduler för funktionsutrymme

Med och utan genomföring, för direkt fastsättning på sidogaveln för apparatutrymmet.

Features

| | |
|--------------------------------|---|
| Art. nr. | SV 9683.646 |
| Utförande | sluten |
| Produktbeskrivning | För direkt montage på apparatutrymmets sidogavel för inre indelning. Universell inre utbyggnad med effektbrytare och styrutrustning. Skapar ytterligare montageplan. I kombination med avskärmningen för apparatutrymmet och sidogavel kan en inre uppdelning enligt form 1 till 4 göras. |
| Material | Stålplåt, 2 mm |
| Ytbehandling | Förzinkad |
| Leveransens omfattning | Inkl. fästvinkel och fastsättningsmaterial. |
| För apparatutrymmeshöjd | 600 mm |
| Dimension | Bredd: 302 mm Höjd: 593 mm |
| Passar för | Bredd: = 400 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 4,58 kg |
| Bruttovikt | 5,28 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 20,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |

Features

Produktbeskrivning

SV Partial mounting plate, WH: 302x593 mm, solid, for VX (W: 400 mm)

Approvals

Explanations

Konformitetsförklaring UK