


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SO PW33049

Kabelkanal SEGMA BSI

State: 2026-05-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SO PW33049 - Kabelkanal SEGMA BSI

För kabelförläggning där halogengas måste undvikas om kabelkanalen skulle fatta eld eller placeras i en omgivning med höga temperaturer. Tack vare kabelkanalens tvärgående brottanvisning och med hjälp av den speciella SEGMA-tången behövs ingen såg för att kapa kabelkanalen.

Features

Art. nr.	SO PW33049
Produktbeskrivning	För kabelförläggning av inre säkerhetskretsar under föreskrivna villkor i EN5020-normen Tack vare kabelkanalens tvärgående brottanvisning och med hjälp av den speciella SEGMA-tången behövs ingen såg för att kapa kabelkanalen.
Material	Hård-PVC Självslocknande Temperaturbeständig upp till +60 °C
Leveransens omfattning	Kabelkanal med lock
Bar width	6,5 mm
Längd	2 000 mm
Slot width	6 mm
Dimension	Bredd: 120 mm Djup: 80 mm Längd: 2.000 mm
Förpackningsenhet	1 sats
Tullvarukod	39161000
ECLASS 8.0	27400703