

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS SETS8806SID5

Ihopbyggnadssystem TS 8

State: 2026-08-25 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS SETS8806SID5 - Ihopbyggnadssystem TS 8 SID

Rittals modulära skåpsplattform TS 8 finns även i ett marknadsanpassat utförande med extra breda montageplåtar som skjuts in från sidan. Ger maximalt utnyttjande av installationsytan i skåpet.

Features

Art. nr.	TS SETS8806SID5
Produktbeskrivning	TS 8 sidskåpen gör montagearbetet enklare, snabbare och mer ergonomiskt och man slipper komplettera med montageplåtsmellanstycke för att täcka utrymmet mellan 2 st montageplåtar när man jobbar med ihopbyggda skåp där man har genomgående montageyta.
Material	Skåpstomme, tak, bakstycke och bottenplåtar: Stålplåt Dörr: Stålplåt Montageplåt: Stålplåt
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt och bottenplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåpstomme med dörr(ar) Bottenplåtar Bakstycke Takplåt 4 lyftöglor Lås: 3 mm dubbellås Montageplåt 2 glidskenor 2 montageprofiler monterade i skåpdjupet
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 600 mm
Mått för montageplåt (B × H)	799 mm x 1.890 mm

Features

Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55 NEMA 12
Antal dörrar	1
Förpackningsenhet	1 st.
Tullvarukod	85381000
ECLASS 8.0	27180101