

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV XSE20990556HF

### Kopparfläta

State: 2025-06-01 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV XSE20990556HF - Kopparfläta Flexibell

En dubbelisolerad och halogenfri kopparflexibel ledare , ingen kapning, skalning, pressning eller stansning. En komplett anslutning för en snabb och smidig installation.

Finns i många olika storlekar och längder som är framtagna för att passa de flesta effektbrytarna (MCCB) på marknaden

## Features

|                      |                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. nr.             | SV XSE20990556HF                                                                                                                        |
| Material             | Högflexibel Cu-ETP-fläta enligt EN13602, klämmor av förtennad koppar, halogenfritt och dubbelisolerat skåp, driftstemperatur max 105 °C |
| Längd                | 230 mm                                                                                                                                  |
| Märkspänning:        | 1000 V AC                                                                                                                               |
| Märkström            | 415 A                                                                                                                                   |
| Cross-section (max.) | 100 mm <sup>2</sup>                                                                                                                     |
| Förpackningsenhet    | 1 st.                                                                                                                                   |
| Nettovikt            | 2.2                                                                                                                                     |
| Bruttovikt           | 2.3                                                                                                                                     |
| Tullvarukod          | 85446010                                                                                                                                |