

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV XSE20990588HF

Kopparfläta

State: 2026-04-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV XSE20990588HF - Kopparfläta Flexibell

En dubbelisolerad och halogenfri kopparflexibel ledare , ingen kapning, skalning, pressning eller stansning. En komplett anslutning för en snabb och smidig installation.

Finns i många olika storlekar och längder som är framtagna för att passa de flesta effektbrytarna (MCCB) på marknaden

Features

| | |
|----------------------|---|
| Art. nr. | SV XSE20990588HF |
| Material | Högflexibel Cu-ETP-fläta enligt EN13602, klämmor av förtennad koppar, halogenfritt och dubbelisolerat skåp, driftstemperatur max 105 °C |
| Längd | 230 mm |
| Märkspänning: | 1000 V AC |
| Märkström | 568 A |
| Cross-sectior (max.) | 160 mm ² |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Tullvarukod | 85446010 |