

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX XSEVX8204SID

Golvskåp VX25, SID

State: 2024-04-27 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX XSEVX8204SID - Golvskåp VX25, SID

Rittals modulära skåpsplattform VX25 finns även i ett marknadsanpassat utförande med extra breda montageplåtar som skjuts in från sidan. Ger maximalt utnyttjande av installationsytan i skåpet.

Features

Art. nr.	VX XSEVX8204SID
Produktbeskrivning	VX25 sidskåpen gör montagearbetet enklare, snabbare och mer ergonomiskt och man slipper komplettera med montageplåtsmellanstycke för att täcka utrymmet mellan 2 st montageplåtar när man jobbar med ihopbyggda skåp där man har genomgående montageyta.
Material	Skåpstomme, tak, bakstycke och bottenplåtar: Stålplåt Dörr: Stålplåt Montageplåt: Stålplåt
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt och bottenplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Skåpstomme med dörr(ar) Bottenplåtar Bakstycke Takplåt Lås: 3 mm dubbellås Montageplåt 2 glidskenor 2 montageprofiler monterade i skåpdjupet
Dimension	Bredd: 1.200 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 400 mm
Mått för montageplåt (B × H)	1.199 mm x 1.890 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55 NEMA 12

Features

Förpackningsenhet	1 st.
Vikt/förp.	185 kg
Tullvarukod	85381000