

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2580.124 Tesnilni vložek

State: 8.6.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2580.124 - Tesnilni vložek Za modularno plastično ploščo z uvodnicami in modularni tesnilni okvir

Tesnila z režami skupaj z vložki zagotavljajo individualni vhod kablov, tudi pri predsestavljenih kablilih.

Features

| | |
|---------------------------|--|
| Št. Modela | AX 2580.124 |
| Zasnova | Tesnilni vložek, velik |
| Opis izdelka | Tesnilni vložki z utori skupaj z vložki zagotavljajo individualni vhod kablov, tudi pri predsestavljenih kablilih. |
| Material | Plastika |
| Barva | RAL 7035 |
| Tipaska ocena po UL 50E | Type 1 Type 12 Type 4X indoor use only |
| Za premer kabla | 24 mm |
| Paketi | 5 pc(s). |
| Neto teža | 0,12 kg |
| Bruto teža | 0,132 kg |
| Carinska tarifna številka | 40082900 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Opis izdelka | SZ Seal inserts, for cable entry, modular, large, for cable diameter 24 mm |

Approvals

Approvals

UR + C-UR (recognized)