

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.010 Steklena vrata

State: 9.7.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.010 - Steklena vrata za VX

Namesto vrat ali zadnje plošče iz jeklene pločevine.

Features

| | |
|---------------------------------|--|
| Št. Modela | VX 8618.010 |
| Opis izdelka | Namesto vrat ali zadnje plošče iz jeklene pločevine. |
| Material | Okvir: ekstrudiran aluminijast profil Nadzorno okno: enoslojno varnostno steklo, 3 mm |
| Površinska obdelava | Prašno barvano |
| Barva | Okvir: RAL 7035 Nadzorno okno (potiskana notranjost): RAL 9005 |
| Obseg dobave | Steklena vrata Ključavnica z dvojnimi vložki 180° tečaji (4) |
| IK koda | IK08 |
| Opomba | Pri montaži namesto zadnje plošče so potrebne komponente ključavnice za okvir 8618.110 |
| Tipska ocena po UL 50E | Type 1 Type 12 |
| IP razred zaščite po IEC 60 529 | IP 55 |
| Primerno za | Vrsta ohišja: VX Širina: = 800 mm Višina: = 1.800 mm |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 15,2 kg |
| Bruto teža | 16 kg |
| Carinska tarifna številka | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |

Features

Opis izdelka

VX Glazed door, for WH: 800x1800 mm

Approvals

Approvals

UL + C-UL - FTTA

Certificates

Protection category