



SV 9683.643 - Delna montažna plošča za stransko ploščo predala

Z ali brez kanala, za neposredno pritrditev na stransko ploščo funkcionalnega prostora.

Features

| | |
|-----------------------------------|---|
| Št. Modela | SV 9683.643 |
| Zasnova | zaprto |
| Opis izdelka | Za neposredno montažo na stransko steno funkcionalnega prostora za notranjo pregrado. Univerzalna notranja oprema s stikalnimi in krmilnimi napravami. Izdelava dodatnih montažnih nivojev. V kombinaciji s funkcionalnimi predelnimi stenami in stranskimi stenami je možna notranja pregrada v skladu s Form od 1 do 4. |
| Material | Jeklena pločevina, 2 mm |
| Površinska obdelava | Pocinkano |
| Obseg dobave | Kotni nosilci in montažni deli |
| Za višino predala | 300 mm |
| Mere | Širina: 302 mm Višina: 293 mm |
| Primerno za | Širina: = 400 mm |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 2,42 kg |
| Bruto teža | 2,82 kg |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 10,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opomba o kategoriji PCF | Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana |
| Carinska tarifna številka | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |

Features

Opis izdelka

SV Partial mounting plate, WH: 302x293 mm, solid, for VX (W: 400 mm)

Approvals

Explanations

Declaration of conformity UK