

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9683.660

Delna montažna plošča

State: 11.5.2026 (Source: rittal.com/si-sl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9683.660 - Delna montažna plošča za stransko ploščo predala

Z ali brez kanala, za neposredno pritrditev na stransko ploščo funkcionalnega prostora.

Features

| | |
|-----------------------------------|---|
| Št. Modela | SV 9683.660 |
| Zasnova | zaprto |
| Opis izdelka | Za neposredno montažo na stransko steno funkcionalnega prostora za notranjo pregrado. Univerzalna notranja oprema s stikalnimi in krmilnimi napravami. Izdelava dodatnih montažnih nivojev. V kombinaciji s funkcionalnimi predelnimi stenami in stranskimi stenami je možna notranja pregrada v skladu s Form od 1 do 4. |
| Material | Jeklena pločevina, 2 mm |
| Površinska obdelava | Pocinkano |
| Obseg dobave | Kotni nosilci in montažni deli |
| Za višino predala | 1.000 mm |
| Mere | Širina: 502 mm Višina: 993 mm |
| Primerno za | Širina: = 600 mm |
| Paketi | 1 pc(s). |
| Neto teža | 11,64 kg |
| Bruto teža | 12,12 kg |
| PCF na paket (od zibelke do vrat) | 45,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opomba o kategoriji PCF | Kategorija B: PCF vrednost (od zibelke do vrat) na podlagi teže izdelka, približno izračunana in samodeklarirana |
| Carinska tarifna številka | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000213 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |

Features

Opis izdelka

SV Partial mounting plate, WH: 502x993 mm, solid, for VX (W: 600 mm)

Approvals

Explanations

Declaration of conformity UK