


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1010.500

Kompaktní rozváděčové skříně AE

State: 19.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1010.500 - Kompaktní rozváděčové skříň AE Nerez ocel

Kompaktní rozváděčová skříň AE z nerez oceli, včetně montážní desky.

Features

Obj. číslo	AE 1010.500
Materiál	Skříň: nerez ocel Dveře: nerez ocel, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění Montážní deska: ocelový plech Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Povrch	Skříň a dveře: jemně zbrošený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 µm Montážní deska: pozinkovaná
Rozsah dodávky	Skříň s dveřmi Montážní deska Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytí NEMA	NEMA 4X
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 600 mm Hloubka: 210 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	549 mm x 570 mm
Počet dveří	1
Počet uzávěrů	2
Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm Material lock: Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Základní materiál	Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)

Features

Balení	1 ks
Netto hmotnost	22,325 kg
Brutto hmotnost	23,5 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	AE Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 600 x 600 x 210 mm, nerez ocel 1.4404, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 2 otočné uzávěry

Approvals

Approvals	DNV-GL UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK