


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3302.120

Nástěnné chladič jednotky TopTherm Blue e

State: 12.3.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3302.120 - Nástěnné chladicí jednotky TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energeticky efektivní nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 300 W až 4000 W a od 1000 W s integrovaným elektrickým odpařováním kondenzátu. K dostání ve speciálních formátech „příčný“ a „plochý“.



Features

Obj. číslo	SK 3302.120
Provedení	nástěnná montáž
Popis výrobku	Energeticky efektivní nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 300 W až 4000 W a od 1000 W s integrovaným elektrickým odpařováním kondenzátu.
Výhody	Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
Materiál	Ocelový plech
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice) Vrtací šablona Upevňovací materiál
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511	Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 0,36 kW Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 0,38 kW Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 0,21 kW Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 0,23 kW

Features

Jmenovité provozní napětí	200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 1,9 A Při 60 Hz: 2 A
Rozběhový proud (max.)	Při 50 Hz: 3,5 A Při 60 Hz: 3,9 A
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	Vnější okruh: 310 m³/h Vnitřní okruh: 345 m³/h
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35	Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,44 Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Provedení	Nástěnná montáž
Rozměry	Šířka: 280 mm Výška: 550 mm Hloubka: 140 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	Vnější okruh IP 34 Vnitřní okruh IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Chladicí médium/chladivo	Chladivo: R134a Množství: 0,11 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 Ekvivalent CO2 (CO2e): 0,16 t
Regulace teploty	Základní regulátor (nastavení z výroby +35 °C)
Rozsah provozních teplot	10 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C...70 °C
Rozsah regulace	30 °C...55 °C
Jmenovitý elektrický příkon Pel	Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,25 kW Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,26 kW Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 0,28 kW Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 0,3 kW
Přípustný provozní tlak (p max.)	25 bar
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 10 A
Balení	1 ks

Features

Netto hmotnost	13 kg
Brutto hmotnost	13,75 kg
Číslo celní sazby	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Popis výrobku	SK RTT WANDGERÄT BASIS CO

Approvals

Certificates	EAC
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK