


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5050.824 Podlahový plech

State: 16.11.2025 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5050.824 - Podlahový plech pro VX z nerez oceli

Pro individuální vybavení podlahy. Vyrovnání potenciálů zajišťují upevňovací prvky a uzemňovací body.

## Features

|                   |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. č.           | VX 5050.824                                                                                                                                                                          |
| Rozměry           | Šířka: 690 mm<br>Hloubka: 75 mm                                                                                                                                                      |
| Vhodné pro        | Šířka: 800 mm                                                                                                                                                                        |
| Poznámka          | Pro kompletní uzavření podlahového otvoru je nutný alespoň jeden posuvný plech.<br>Pro skříň šířky 1000 a 1200 mm je jedno balení pouze pro polovinu skříně, obsahuje pouze jedenkus |
| Číslo celní sazby | 94039910                                                                                                                                                                             |
| EAN               | 4028177973008                                                                                                                                                                        |