

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.036

Súprava kief

State: 24.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.036 - Súprava kief pre káblový kanál VX IT

Cut-outs for cable routing at any given positions in the side panel, rear panel, doors, roof and gland plate may be finished off attractively by simply attaching the brush strip.

Features

Obj. č.	VX 5302.036
Výhody	Jednoduchá montáž vďaka rýchlemu upevneniu bez použitia náradia Alternatívne je možné priskrutkovať Optimalizované pre maximálnu výšku skrine 47 U pre individuálne skrútenie
Oblasti použitia	Sada kief je dimenzovaná pre kombináciu s dvoma vertikálnymi káblovými kanálmi, obojstranne, po stranách 19" montážnej roviny. Ak sa kombinuje sada kief s káblovým kanálom, potom to môže byť použité ako alternatíva k usmerňovaciemu plechu vzduchu. Ako dielčie vybavenie je možná tiež kombinácia s usmerňovačom vzduchu a káblovým kanálom
Popis funkcie	Sada kief obsahuje vertikálne kefové lišty pre oblasť medzi káblovým kanálom a bočnou stenou a ďalej horizontálne usmerňovacie plechy vzduchu s kefovými lištami na prepaženie v oblasti strechy a dna na 19" montážnej rovine.
Materiál	Kefová lišta: plast, UL 94-V0 Kefy: plast, UL 94-HB Ventilačné usmerňovacie plechy: ocelový plech, s nástrekom
Farba	RAL 9005
Rozsah dodávky	2 kefové lišty vertikálne, obojstranné 2 usmerňovacie plechy vzduchu horizontálne, hore a dole 2 kefové lišty horizontálne, hore a dole medzi prvou 19" montážnou rovinou a strešným alebo podlahovým plechom. 8 kefových líšt medzi káblovým kanálom a strešným resp. podlahovým plechom Vrátane upevňovacieho materiálu
Dĺžka štetín	48 mm

Features

Možnosti montáže	19" profilové lišty standard vo VX IT 19" profilové lišty dynamic vo VX IT
Montážny pokyn	Pre použitie káblového kanála v kombinácii so sadou kief ako prvku pre vedenie vzduchu je nutné zavrieť otvory káblových priechodiek v káblovom kanáli alebo ich zaslepiť panelom pre káblové priechodky s kefovou lištou
Vhodné pre	Šírka: = 800 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	4,6 kg
Brutto hmotnosť	4,8 kg
Číslo colnej sadzby	39259020
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421
Popis výrobku	Sada kief pre káblový kanál VX IT, na všestranné predelenie 19" montážnej roviny a cielené vedenie prúdu studeného vzduchu do inštalácií. Dĺžka štetín: 48 mm, šírka skrine: 800 mm