


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7000.500

Skříně pro datové sítě TE 7000

State: 14.5.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7000.500 - Skříň pro datové sítě TE 7000

Skříň TE 7000 IT, připravená pro individuální vnitřní vybavení.

Features

Obj. č.	TE 7000.500
Výhody	Bezrámová konstrukce Optimální přístupnost Jednoduché umístění díky jejich rozebíratelnosti
Materiál	Ocelový plech Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 4 mm
Povrch	Montážní rám: základní barva nanesená máčením Ploché díly: strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Samonosný montážní rám 482,6 mm (19"), přední a zadní, s přestavitelnou hloubkou Prosklené dveře vpředu, včetně 130° závěsů, zapuštěná rukojeť a bezpečnostní zámek 3524 E Dveře z ocelového plechu vzadu, včetně 130° závěsů, bezpečnostní zámek 3524 E Bočnice, s možností uzamčení, včetně bezpečnostního zámku 3524 E Rámová konstrukce dna s maximálním výřezem (k individuálnímu osazení modulárními plechy) Střešní plech, včetně kartáčové lišty k zavedení kabelů a zakrytého výřezu pro doplňkový ventilátor. Nivelační nohy, M10 (jsou přiloženy) Distanční sloupky, 20 mm, pro nadzvednutí střešního plechu (jsou přiloženy)
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 600 mm
Výškové moduly	42 U
Výškové moduly	42 U

Features

Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)	495 mm
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	84.44
Brutto hmotnost	95.2
EAN	4028177426788
E-Number Sweden	E7239774
ECLASS 8.0	27180207