

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7709.535

Nástěnné skřínky EL, trojdílné

State: 14.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7709.535 - Nástěnné skříňky EL, trojdílné předmontované s profilovými lištami, s přestavitelnou hloubkou

Nástěnná skříň 3dílná, předem osazená: uzavřenou přírubovou deskou, nahoře, s kartáčovou vložkou dole, montážními lištami, profilovou lištou C, výstupním filtrem, zemnicí lištou, držákem pro upevnění na stěnu

Features

Obj. číslo	DK 7709.535
Provedení	Nástěnná skříň IT předmontované s profilovými lištami, s přestavitelnou hloubkou
Popis výrobku	Nástěnná skříň s optimální přístupností díky otočnému dílu.
Materiál	Nástěnný a otočný díl: ocelový plech, 1,5 mm Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch	Strukturovaná prášková barva
General colour	RAL 7035
Barva	Nástěnný a otočný díl: RAL 7035 Prosklené dveře: RAL 7035/7015 (břidlicově šedá)
Rozsah dodávky	Nástěnný díl s přírubovou deskou uzavřenou nahoře a kartáčovou lištou dole, dvě montážní lišty, kolmé a lišta s profilem C, horizontální, pro uchycení kabelů Otočný díl s rastrem děrování 25 mm v čelním a zadním rámu, dvěma 19" profilovými lištami, vpředu, s plynulým nastavením hloubky a postranními výfukovými filtry vlevo a vpravo Uzemňovací lišta s hvězdicovým uzemněním Designové prosklené dveře 1 klíč pro rozváděčovou skříň Doppelbart č. 5 Držák pro upevnění na stěnu 10 mm, zesílený Komfortní rukojeť Mini pro uzavírací vložky Bezpečnostní zámek 3524 E
Výškové moduly	9 U

Features

Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 478 mm Hloubka: 673 mm
Instalační hloubka	620 mm
Světlé rozměry	Světlá šířka: 502 mm Světlá výška: 415 mm
Hloubka otočného dílu	516 mm
Hloubka nástěnného dílu	135 mm
Kód IK	IK08
Zatížitelnost otočného dílu (statická)	450 N
Základní materiál	Ocelový plech
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 54 ve spojení s uzavřenou přírubovou deskou nahoře a dole
Balení	1 ks
Netto hmotnost	36,1 kg
Brutto hmotnost	38 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Popis výrobku	DK nástěnná skříň, 3-dílná, Š×V×H: 600×478×673 mm, 9 U, předmontovaná, IP 54 s uzavřenou přírubovou deskou nahoře a dole

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------