


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.600 Prosklené dveře

State: 5.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.600 - Prosklené dveře pro TS 8

Prosklené dveře pro TS 8 namísto dvířek z ocelového plechu nebo zadní stěny.



Features

| | |
|-------------------------|---|
| Obj. číslo | TS 8610.600 |
| Popis výrobku | Místo dveří z ocelového plechu nebo zadní stěny. |
| Materiál | Rám: hliníkový protlačovaný profil Rohové díly: zinkový tlakový odlitek Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm |
| Povrch | Strukturovaná prášková barva |
| Barva | RAL 7035 Okénko (s potiskem uvnitř): RAL 7015 |
| Rozsah dodávky | Rám prosklených dveří s bezpečnostním sklem Tyčový uzávěr s vložkou typu Doppelbart 180° závěsy (4 kusy) Průhledová plocha: š – 140 mm, v – 160 mm |
| Průhledová plocha | Šířka průhledového okna: 460 mm Výška průhledového okna: 1.840 mm |
| Výška průhledového okna | 1 840 mm |

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 55 |
| Vhodné pro | Typ skříně: DK-TS TS 8 SE Šířka: = 600 mm Výška: = 2.000 mm |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 14,51 kg |
| Brutto hmotnost | 15 kg |
| Číslo celní sazby | 94039910 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |