

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 9672.184 Dělené dveře

State: 2.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 9672.184 - Dělené dveře pro TS

Závěsy dveří dle volby vpravo nebo vlevo.



Features

Obj. číslo	TS 9672.184
Popis výrobku	Vhodné pro skříně TS místo dveří nebo zadní stěny. Dělené dveře lze mezi sebou vzájemně kombinovat. Na horním a dolním konci je vždy třeba zakrytí. Závěsy dveří lze instalovat vpravo nebo vlevo. U dveří bez prosklení (výška 600 – 1000 mm) je možné namontovat rám pro monitor SZ 2305.000. Sériovou zámkovou vložku Doppelbart lze zaměnit za zámkové vložky v provedení F a od výšky 600 mm za komfortní rukojeť.
Materiál	Ocelový plech, 2 mm
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Dělicí příčka Závěsy Uzavírací díly Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 400 mm

Features

Vhodné pro	Šířka: = 800 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 54, při kompletní montáži skříňe
Balení	1 ks
Netto hmotnost	6,1 kg
Brutto hmotnost	7 kg
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27182204
Popis výrobku	SV Dělené dveře, ŠxV: 800x400 mm, pro TS