# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3239.200 输出过滤器

状态: 2025/11/17 (来源: rittal.com/tw-zh)



# SK 3239.200 - 输出过滤器 标准型

为了通过对流进行通风,可在控制机柜的下面和上面分别安装一个输出过滤器。



### 特征

型号	SK 3239.200
产品描述	为了通过对流进行通风,可在控制机柜的下面和上面分别安装一个排出过滤器。
材料	ABS
颜色	RAL 7035
供货范围	输出过滤器 无纺纤维过滤垫
安装开口截面	开孔宽度: 177 mm 开口高度: 177 mm
与型号相匹配	SK 3239.1xx
尺寸	宽度: 204 mm 高度: 204 mm 深度: 24 mm

© Rittal 2025 2

## 特征

防护等级 NEMA	UL Type 12,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫 类型 3 Type 3R Type 4 4X 型,带绒布过滤器/折叠式过滤器和防喷水罩
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准	IP 54,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫IP 55,带折叠式过滤垫和吸收附垫IP 56,带无纺纤维过滤垫/折叠式过滤垫和防喷水罩
包装单元	1件
净重	0.36
毛重	0.4
税率号	39269097
EAN	4028177651852
E-Number Sweden	E3404360
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# 批准

批准	CSA
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
证书	EAC
解释	—————————————————————————————————————

© Rittal 2025 3